


# CENSUR



## EN

- Edge Thickness minimum 2,2 mm
- Lenses need to be as flat as possible
- Groove should be straight to follow the topbar
- Hi index organic lenses
- Groove width: 0,8 mm
- Groove depth: 0,6 mm

DEG strongly recommends that you send your CENSUR to Lens Lab for manual fitting.

## FR

- Épaisseur au bord du verre de 2,2 mm minimum
- Les verres doivent être aussi plats que possible
- La rainure doit être droite pour suivre la barre supérieure
- Verres organiques à fort indice
- Largeur de rainure : 0,8 mm
- Profondeur de rainure : 0,6 mm

Design Eyewear Group vous recommande fortement d'envoyer votre CENSUR à un atelier de montage.

## DE

- Glasstärke am Rand Mindestens 2,2 mm
- Gläser müssen so flach wie möglich sein
- Die Nut sollte gerade sein und der oberen Leiste folgen
- Organische Linsen mit hohem Index
- Nutbreite: 0,8 mm
- Rillentiefe: 0,6 mm

Die Design Eyewear Group empfiehlt dringend, dass Sie Ihre CENSUR zur manuellen Anpassung Verglasung an ein Linsenlabor senden.

## ES

- Espesor de borde mínimo 2,2 mm
- Los lentes tienen que ser lo más plano posible
- La ranura debe ser recta para seguir la línea de la barra superior
- Lentes organicos alto indice
- Ancho ranura 0,7 mm
- Profundidad ranura 0,6 mm

Design Eyewear Group recomienda el montaje de los lentes en el modelo CENSUR en taller especializado para un montaje manual.